

# Fiche technique : PANTALON

Référence du produit :

Taille :  
MAXI 4

Page :  
1/3

Index :  
61 Rév. 00 15/10/20

Publié par :  
N.Moretti

## Description du produit

Pantalon Maxi Taille 4 avec le nouveau système de prévention des fuites Dry-Way 2.0

## Dimensions et poids

|                      | Valeurs      | Tolérance | Unités |
|----------------------|--------------|-----------|--------|
| Longueur du produit  | 470          | +/-12     | mm     |
| Largeur du produit   | 375          | +/-3      | mm     |
| Longueur du noyau    | 360          | +/-12     | mm     |
| Largeur du noyau     | 110          | +/-10     | mm     |
| Couche d'acquisition | H 240 x L 90 | +/-15     | mm     |
| Poids du produit     | 28,8         | +/-3      | g      |
| Poids SAP            | 13,5         |           | g      |
| Fluff                | 4,5          |           | g      |

Fippi S.p.A.

Tél. +39 02 93207920  
Fax +39 02 93207960

Via S. Martino, 60  
Rho (MI), Italie

www.fippi.com  
info@fippi.com



## Fiche technique : PANTALON

Référence du produit :

Taille :  
MAXI 4

Page :  
2/3

Index :  
61 Rév. 00 15/10/20

Publié par :  
N.Moretti

### Composants

|                                     |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cœur de métier                      | 100% blanchi sans chlore (ECF)                                                                                                                                                          |
| Super absorbant                     | Polyacrylate de sodium                                                                                                                                                                  |
| Feuille de fond                     | Imprimé respirant avec non-tissé souple, transmission de la vapeur d'eau (WVTR) 1500 gsm/jour                                                                                           |
| Feuille supérieure                  | Non-tissé filé                                                                                                                                                                          |
| Couche d'acquisition                | Matériau filé-lié                                                                                                                                                                       |
| Enveloppe du noyau                  | Non tissé                                                                                                                                                                               |
| Taille élastique                    | Non-tissé doux à double couche laminé avec de minuscules fils élastiques. Fabriqué à l'aide d'un ensemble de fils élastiques, il s'ajuste parfaitement au corps et se porte facilement. |
| Système de fermeture                | S'ouvre simplement en déchirant l'élastique de la taille                                                                                                                                |
| Disponibilité                       | Présence d'une bande jetable                                                                                                                                                            |
| Elastiques de jambe                 | 3 élastiques par côté                                                                                                                                                                   |
| Elastiques pour manchettes de jambe | 2 élastiques par côté                                                                                                                                                                   |

### Tests de performance

|                                           | Valeurs | Tolérance | Unités | Méthodes                                 |
|-------------------------------------------|---------|-----------|--------|------------------------------------------|
| Capacité de rétention                     | 370     | <310      | ml     | Méthodes d'essai internes Hy tec n° 5.1. |
| Rewet                                     | 0,3     | <0,5      | g      | Méthodes d'essai internes Hy tec n° 2.1. |
| Solidité du collage des panneaux latéraux | 38      | <28       | N      | Méthodes d'essai internes                |

Les méthodes de test de Fippi S.p.A. sont entièrement conformes aux principales normes et procédures du marché de l'hygiène.

Fippi S.p.A.

Tél. +39 02 93207920  
Fax +39 02 93207960

Via S. Martino, 60  
Rho (MI), Italie

www.fippi.com  
info@fippi.com



## Fiche technique : PANTALON


Référence du produit :

Taille :  
MAXI 4

Page :  
3/3

Index :  
61 Rév. 00 15/10/20

Publié par :  
N.Moretti



Fippi S.p.A.

Tél. +39 02 93207920  
Fax +39 02 93207960

Via S. Martino, 60  
Rho (MI), Italie

www.fippi.com  
info@fippi.com

**Fippi** baby diapers